

QUESTION N°10 : DESSIN TECHNIQUE (plan d'implantation)

/1,5points

Temps estimé : 40 min

COMPETENCES VISEES : C101

CONDITIONS RESSOURCES :

Présentation de l'installation page DT2/13

Dimension des vitrines Forum MP10HP page DT13/13

Dimension du coffret électrique Long. = 800 Haut. = 1200 prof. = 300

Dimension hors toute de la centrale Long. =1700 Haut. = 1200 larg. = 750

Dimension hors toute du condenseur Long. =1000 Haut. = 900 larg. = 350
distance au mur = 400

CRITERES DE REUSSITE

l'échelle et l'emplacement des vitrines sont respectés. Les cotes sont exactes

TRAVAIL DEMANDE

Implanter au crayon et aux instruments sur le dessin ci contre à l'échelle 1/40 : les quatre vitrines, la centrale frigorifique, l'armoire électrique et le condenseur à air.

Inscrire toutes les cotes d'encombrement des matériels implantés.



